



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, Ø DC m7: 15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 15
GTIN	4047109091092
Classe articolo	24P

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576. Non adatta per la lavorazione di acciai Inox.

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	60 mm
Codice ISO Inserto	SOEX 050204 13-...
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Numero taglienti Z	1
\varnothing Codolo ABS® D_s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
\varnothing Nominale D	15
Lunghezza complessiva L	126 mm
Sporgenza totale L_A	95 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4×D

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1	239652 6IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6