



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS® , 4xD, Ø DC m7: 38mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 38
GTIN	4047109098541
Classe articolo	24P

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L_1	152 mm
\varnothing Codolo ABS® D_s	63 mm
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-...
Serie	KUB Quatron®
\varnothing Nominale D	38
Lunghezza complessiva L	240 mm
Sporgenza totale L_A	202 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600