

Garant

Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 2
Vite per sottopiacchetta	259025 10
Staffa, vite, molla	259035 2
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Misura inserto	12 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2525M12
Inserto adatto	CN.. 1204..
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 10	259025 10
Unità staffe Modello 2	259035 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500