



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 16
GTIN	4047109091108
Classe articolo	24P

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25\text{ mm}$, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione $\varnothing = D + 0,5\text{ mm}$.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Lunghezza utile L ₁	64 mm
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOEX 050204 13-...
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	16
Lunghezza complessiva L	130 mm
Sporgenza totale L _A	99 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1	239652 6IP1