



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 58mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235505 58
GTIN	4047109084711
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D+0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Codice ISO Inserto	SOEX 090408 32-..
Ø Codolo ABS® D_s	80 mm
Lunghezza utile L_1	174 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	58

Per Ø in pollici	2 9/32 pollici
Lunghezza complessiva L	272 mm
Sporgenza totale L _A	229 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1