

Garant

Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	DCLNR/L 3232P12
Vite per sottoplacchetta	259025 10
Misura inserto	12 mm
Staffa, vite, molla	259035 2
Sottoplacchetta	259031 2
Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Unità staffe Modello 2	259035 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Vite per sottoplacchetta Modello 10	259025 10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500