

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	32 mm
Vite per leva	259018 2
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 3232P12
Set di molle	259044 2
Set spine elastiche	259047 2
Leva	259015 2
Sottoplacchetta	259031 2
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Leva Modello 2	259015 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 2	259018 2