

**Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 48mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	235505 48
GTIN	4047109084612
Classe articolo	24P

Descrizione**Esecuzione:**

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D+0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOEX 07T308 23-..
Lunghezza utile L_1	144 mm
Ø Codolo ABS® D_s	63 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	48

Lunghezza complessiva L	237 mm
Sporgenza totale L _A	199 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1	239652 8IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3