



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS® , 4xD, Ø DC m7: 31mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 31
GTIN	4047109097414
Classe articolo	24P

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Ø Codolo ABS® D _s	63 mm
Lunghezza utile L ₁	124 mm
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	31
Lunghezza complessiva L	202 mm
Sporgenza totale L _A	164 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8