



## Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 41mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 41
GTIN	4047109097452
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

**Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm**, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Lunghezza utile $L_1$	164 mm
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
$\varnothing$ Codolo ABS® $D_s$	63 mm
Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-...
Numero taglienti Z	1
Serie	KUB Quatron®
$\varnothing$ Nominale D	41
Lunghezza complessiva L	252 mm
Sporgenza totale $L_A$	214 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600