



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235505 50
GTIN	4047109084636
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D+0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	63 mm
Lunghezza utile L ₁	150 mm
Set di viti per inserti	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Codice ISO Inserto	SOEX 07T308 23-..
Numero taglienti Z	1
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	50

Per Ø in pollici	1 31/32 pollici
Lunghezza complessiva L	243 mm
Sporgenza totale L _A	205 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1	239652 8IP1
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP