



Livella a squadra digitale μ Level 200, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

467574 1

GTIN

Classe articolo

40W

Descrizione

Esecuzione:

L'allineamento preciso delle macchine è fondamentale per il montaggio e il controllo qualità. Con μ Level[®] II di Status Pro puoi ottenere in modo rapido ed efficiente una precisione di 0,001 mm/m. Il sistema è calibrato e pronto all'uso in un minuto, perfetto per le misurazioni dirette in loco. L'alloggiamento di μ Level[®] II è montato su un cuscinetto flottante, che impedisce di trasferire alla base le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura.

Vantaggi:

- **Due classi di precisione: scegli tra 1 μ m/m o 10 μ m/m, a seconda delle tue esigenze.**
- **Alloggiamento montato su cuscinetto flottante: le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura non possono essere trasferite alla base.**
- **LED a inclinazione: lettura semplice e feedback immediato.**
- **Pannello di comando resistente all'olio.**
- **Attacco USB e connessione Bluetooth: flessibilità e semplicità di elaborazione dei dati.**
- **Connessione wireless al software: elaborazione dei dati comoda ed efficiente.**
- **Struttura del menu semplice per evitare errori operativi.**
- **Maniglia: inclinabile su tre livelli e rimovibile per un uso versatile.**
- **Rilevamento di errori di pitch e roll.**
- **Misurazioni differenziali e automatizzate.**

Fornitura:

2 × livelle a squadra, dispositivo di indicazione a distanza, valigetta, caricabatterie, alimentatore, batteria.

Descrizione tecnica

Lunghezza	150 mm
Altezza	170 mm
Larghezza	47 mm
Limite di errore	$\pm 1 \mu\text{m/m} + 0,05\% \text{ mm/m}$
Campo di applicazione	$\pm 10 \text{ mm/m}$
Tipo di prodotto	Livella a squadra