



## Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS® , 4xD, Ø DC m7: 18mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 18
GTIN	4047109091122
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

**Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm**, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	72 mm
Codice ISO Inserto	SOEX 060306 18-...
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	18
Lunghezza complessiva L	138 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	107 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0