



## Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 62mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 235505 62     |
| GTIN            | 4047109084759 |
| Classe articolo | 24P           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con codolo ABS®.

#### Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

#### Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

**Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm**, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D+0,5$  mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Lunghezza utile $L_1$   | 186 mm                |
| Numero taglienti Z      | 1                     |
| Ø Codolo ABS® $D_s$     | 80 mm                 |
| Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Codice ISO Inserto      | SOEX 090408 32-..     |
| Serie                   | KUB Quatron®          |
| Ø Nominale D            | 62                    |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Per Ø in pollici                                  | 2 7/16 pollici           |
| Lunghezza complessiva L                           | 284 mm                   |
| Sporgenza totale L <sub>A</sub>                   | 241 mm                   |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D                      |
| Codolo  | ABS                      |
| Utilizzo foro                                     | Centratura               |
| Utilizzo foro                                     | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro                                     | Foratura trasversale     |
| Utilizzo foro                                     | Foratura passante        |
| Utilizzo foro                                     | Conca                    |
| Utilizzo foro                                     | Uscita obliqua           |
| Utilizzo foro                                     | Foratura obliqua         |
| Utilizzo foro                                     | Foratura obliqua         |
| Passaggio interno per LR                          | sì                       |
| Tipo di prodotto                                  | Punta a inserti          |

## Accessori

|  |              |
|--|--------------|
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 15IP1      | 239652 15IP1 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 15IP | 674252 15IP  |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm                                | 211750 2,8   |