



Lampada per posto di lavoro a LED Planonlight, Potenza assorbita: 20W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081350 20
GTIN	2050001688910
Classe articolo	04E

Descrizione

Esecuzione:

Rivoluzionaria lampada per posto di lavoro con nuovissima tecnologia LED. **Intensità luminosa quasi raddoppiata** rispetto agli esistenti sistemi di illuminazione con **massima nitidezza di profilo e contrasto**.

Grazie all'**altezza d'ingombro minima di 28 mm**, il LED PLANONLIGHT è utilizzabile in quasi ogni posto di lavoro senza occupare tanto spazio.

- **Massima intensità luminosa su tutta la superficie.**
- **Elevata luminosità con qualità di luce diurna, tuttavia priva di sfarfallii e riflessi e di effetti stroboscopici.**
- **Regolabile in continuo (trasformatore non in dotazione).**
- **Impermeabile (IP68) anche contro emulsioni aggressive (IP69K).**
- **Massima semplicità di pulizia – superficie liscia e bassa temperatura superficiale (max. 10 °C al di sopra della temperatura ambiente).**
- **Assolutamente esente da manutenzione.**
- **Certificata secondo gli standard UL – per l'impiego universale.**
- **Semplicità di allestimento successivo grazie al montaggio da parte dell'utilizzatore.**
- **Collegamento diretto tramite connettore meccanico M12 o mediante il cavo di collegamento fornito in dotazione**

Funzione:

IP69K: protezione contro la penetrazione di acqua sotto pressione (impermeabile all'acqua sotto pressione) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa da contatto.

Nota:

Tensione di esercizio 24 V DC – l'allacciamento diretto alla tensione di rete (230 V/50 Hz) danneggia la lampada!

Allacciamento alla tensione di rete tramite trasformatore n. art. 081375.

Descrizione tecnica

Peso	1800 g
Potenza assorbita	20 W
Lampadine	Modulo LED
Angolo di irradiazione fisso	120 grado
Corrente di illuminazione	1800 lm
Campo temperatura	-20 - 55 °C
Altezza complessiva	28 mm
Tensione nominale	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Temperatura cromatica	6500 K
Zona ATEX	Nessuna
Larghezza complessiva	97 mm
Lunghezza complessiva	441 mm
Grado di protezione IP	IP 69K
Denominazione originale prodotto	20291
Tipo di prodotto	Lampada per macchine

Accessori

Trasformatore per LED PLANONLIGHT 24 V / 100 W	081375
Trasformatore dimmerabile 230 V / 24 V 100 W	081376
Supporto per LED PLANONLIGHT con giunto sferico	081380

