



## Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 43mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235505 43
GTIN	4047109026896
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con codolo ABS®.

#### Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

#### Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

**Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm**, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D+0,5$  mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	129 mm
Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-..
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	43

Lunghezza complessiva L	210 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	179 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600