



## Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS® , 4×D, Ø DC m7: 35mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 35
GTIN	4047109098510
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

**Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm**, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-...
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	140 mm
Numero taglienti Z	1
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	35
Lunghezza complessiva L	218 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	180 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4×D

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600