

**Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 53mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	235505 53
GTIN	4047109084667
Classe articolo	24P

**Descrizione****Esecuzione:**

Con codolo ABS®.

**Uso:**

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

**Fornitura:**

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

**Nota:**

Impiego solo con macchine **stabili**.

**Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm**, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D+0,5$  mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	SOEX 090408 32-..
Numero taglienti Z	1
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	159 mm
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	53

Lunghezza complessiva L	252 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	213 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP