

 KOMET

Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W83: 13-010

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236520 13-010
GTIN	4047109103399
Classe articolo	24Q

Descrizione
Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.

Modello: Uni

Codice ISO Inserto: SOEX 050204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,12 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	13-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 050204
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ per contornature	0,67 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ per scanalature piene	0,67 mm
Serie	KUB Quatron®

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK8425
Modello	Uni
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	200 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		