

Imbragatura arancione 10000 kg, Lunghezza utile: 1m**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086285 1
GTIN	2050001735904
Classe articolo	08Z

Descrizione**Esecuzione:**

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Descrizione tecnica

Circonferenza	2 m
Lunghezza utile	1 m
Larghezza nastri	91 mm
Carico massimo semplice diretto WLL	10000 kg
Portata semplice con nodo WLL	8000 kg
Portata doppia WLL fino a 7°	20000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45°	14000 kg
Portata doppia WLL 45° – 60°	10000 kg
Tipo di prodotto	Cinghia di sollevamento

