

Garant

Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 2
Dimensione codolo	20 mm
Leva	259015 2
Set spine elastiche	259047 2
Vite per leva	259018 2
Misura inserto	12 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 2020K12
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Sottoplacchetta	259031 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 2	259018 2