

**Sistema aspirante a batteria, Denominazione originale prodotto: M12DE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Classe articolo	03L

**Descrizione****Esecuzione:**

**Sistema aspirante a batteria** compatto e leggero per **impiego universale**, per martelli perforatori con Ø collare di serraggio da 43 a 59 mm.

- **Il filtro HEPA trattiene il 99,97% di tutte le particelle di polvere.**
- **Asta di profondità con arresto e scala da 120 mm. Elettronica REDLINK™.**
- **Posizioni interruttore: On, Off, automatico con 5 secondi di ritardo per il completamento dell'aspirazione.**
- **Montaggio sul lato macchina destro o sinistro.**
- **Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**

**Fornitura:**

Incluso 1× batteria agli ioni di litio Red da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie. Custodia HD (valigetta), impugnatura supplementare, tubo di aspirazione di ricambio, 3 adattatori per adattamento al Ø del collare di serraggio.

**Nota:**

Ricambi e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 / 3815 / 3816 e n. art. 073840.

Per le condizioni di garanzia del produttore consultare pagina 1470.

Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Tensione batteria: 12 V

Capacità batteria: 2 A·h

Peso: 1,7 kg

**Descrizione tecnica**

Tensione batteria	12 V
Denominazione originale prodotto	M12 DE-201X
Peso	1,7 kg
Capacità batteria	2 A·h
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 22000 min <sup>-1</sup>
Profondità di foratura	120 mm
Ø foro	16 mm
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V

## Accessori

Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria, tensione batteria MB12 V	073815 MB12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC