

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250021 20/12
GTIN	4045197650078
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 2020K12
Set spine elastiche	259047 2
Sottopiacchetta	259031 2
Set di molle	259044 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	28 mm
Misura inserto	12 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Dimensione codolo	20 mm
Vite per leva	259018 2
Leva	259015 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Vite per leva Modello 2	259018 2