

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Classe articolo	21T

Descrizione**Esecuzione:**

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Vite per leva	259018 11
Set spine elastiche	259047 4
Codice ISO portautensile	A40T PCLNR/L16
Sottopiacchetta	259031 35
Inserto adatto	CN.. 1606..
Set di molle	259044 6
Ø Preforatura minimo D _{min}	50 mm
Leva	259015 12
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L ₂	38,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	40 mm

Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 12	259015 12
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Vite per leva Modello 11	259018 11
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500