

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250021 25/12
GTIN	4045197650085
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Leva	259015 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 2525M12
Vite per leva	259018 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	33 mm
Sottoplacchetta	259031 2
Misura inserto	12 mm
Dimensione codolo	25 mm
Set di molle	259044 2
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite per leva Modello 2	259018 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Leva Modello 2	259015 2