

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 50/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Classe articolo	21T

Descrizione**Esecuzione:**

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 1606..
Codice ISO portautensile	A50U PCLNR/L16
Ø Preforatura minimo D_{min}	63 mm
Spostamento centrale L_3	35 mm
Misura inserto	16 mm
Set spine elastiche	259047 4
Set di molle	259044 6
Sottopiacchetta	259031 35
Vite per leva	259018 11
Leva	259015 12
Lunghezza complessiva L	350 mm
Altezza di serraggio L_2	48 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	50 mm

Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 12	259015 12
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Vite per leva Modello 11	259018 11
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500