

Garant
CNMG 120404, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Rompitrucioli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Impiego principale	P

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura