

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 9
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Codice ISO portautensile	A20Q PCLNR/L09
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Misura inserto	9 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Leva	259015 11
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Vite per leva Modello 10	259018 10
Leva Modello 11	259015 11
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500