



Lampada di ispezione a LED con batteria, Ø Testa lampada: 15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081421 15
GTIN	2050001894885
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampade di ispezione particolarmente robuste in **alluminio massiccio**, con testa della lampada a LED. Impugnatura portabatterie e albero flessibile resistenti agli spruzzi d'acqua. 1× specchio di ispezione INOX 40×65 mm infrangibile, 1× specchio di ispezione Ø 30 mm, magnete ad anello svitabile.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	25 lm
Tipo di batteria	LR6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081559 LR6
Zona ATEX	Nessuna
Lunghezza complessiva	560 mm
Ø Testa	15 mm
Numero di batterie contenute	2

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Angolo di riflessione	10 grado
Tipo di prodotto	Lampada di ispezione

Accessori

Zoccolo magnetico	081413
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Set per lampada da ispezione a LED / lampada da officina2 pezzi	081427
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria SL760	081560 SL760