

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/09mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 4
Leva	259015 10
Sottopiacchetta	259031 27
Vite per leva	259018 12
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Misura inserto	9 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Codice ISO portautensile	A25R PCLNR/L09
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 11	259015 11
Vite per leva Modello 12	259018 12
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Sottopiacchetta Modello 27	259031 27
Set di molle 10 pezzi Modello 4	259044 4
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500