

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250023 20/12
GTIN	4045197650115
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	28 mm
Leva	259015 2
Set di molle	259044 2
Dimensione codolo	20 mm
Sottopiacchetta	259031 2
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 2020K12
Misura inserto	12 mm
Set spine elastiche	259047 2
Vite per leva	259018 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2