

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Classe articolo	21T

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Leva	259015 11
Misura inserto	9 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Codice ISO portautensile	A20Q PCLNR/L09
Vite per leva	259018 9
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 11	259015 11
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Vite per leva Modello 10	259018 10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500