

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	33 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525M16
Set di molle	259044 6
Leva	259015 12
Dimensione codolo	25 mm
Sottopiacchetta	259031 35
Vite per leva	259018 11
Inserto adatto	CN.. 1606..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	16 mm
Set spine elastiche	259047 4
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Leva Modello 12	259015 12
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Vite per leva Modello 11	259018 11