

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/09mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Classe articolo	21T

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 12
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Set di molle	259044 4
Set spine elastiche	259047 2
Sottopiacchetta	259031 27
Spostamento centrale L_3	17 mm
Leva	259015 10
Codice ISO portautensile	A25R PCLNR/L09
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	25 mm

Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per leva Modello 12	259018 12
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Leva Modello 11	259015 11
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Set di molle 10 pezzi Modello 4	259044 4
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500