

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Sottopiacchetta	259031 35
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Dimensione codolo	32 mm
Set di molle	259044 6
Leva	259015 12
Inserto adatto	CN.. 1606..
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 3232P16
Vite per leva	259018 11
Set spine elastiche	259047 4
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per leva Modello 11	259018 11
Leva Modello 12	259015 12
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4