



Micrometro digitale con uscita dati, campo di misura: 50-75mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421573 50-75
GTIN	4550501379694
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri molto precisi. Miglioramento dell'utilizzo con una sola mano grazie all'alloggiamento più piccolo. Display più grande per una migliore visibilità. "Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero. **Frizione combinata** (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano e comando nel supporto. Funzione di valutazione e calcolo della tolleranza per una maggiore efficienza. Misurazioni affidabili grazie alla funzione di avviso in caso di velocità di avanzamento troppo elevate. Avviso del programma di taratura quando la fase di taratura è in scadenza.

Vantaggi:

Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. A partire da Dim. 25-50, 1 asta di regolazione.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497447.

Descrizione tecnica

Campo di misura	50 - 75 mm
Passo vite angolare	2 mm
Taratura	B2

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Serie	QuantuMike
Lettura	0,001 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Ø Stelo	6,35 mm
Scostamento di misura E MPE	$\pm 2 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Frizione sensitiva	sì
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/421573-50-75>