

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Classe articolo	21T

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 2
Set spine elastiche	259047 2
Leva	259015 2
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Codice ISO portautensile	A25R PCLNR/L12
Vite per leva	259018 8
Inserto adatto	CN.. 1204..
Set di molle	259044 2
Misura inserto	12 mm
Spostamento centrale L_3	17 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	24 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	25 mm

Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Leva Modello 2	259015 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Vite per leva Modello 8	259018 8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500