



## Cassetta nastro con poliestere, Modello: W



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085519 W      |
| GTIN            | 3026980930974 |
| Classe articolo | 08Q           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Le cartucce a nastro D1 sono state sviluppate appositamente per le etichettatrici LabelManager™ e LabelWriter™ Duo e offrono le prestazioni e la versatilità necessarie per la maggior parte delle operazioni di etichettatura. Aderiscono a quasi tutte le superfici piane e pulite, tra cui plastica, carta, metallo, legno e vetro, e dispongono di un supporto facilmente rimovibile per un'applicazione agevole. Le cartucce a nastro D1 sono versatili, resistenti e disponibili in un'ampia gamma di larghezze e colori, in modo da poter organizzare senza stress la casa e l'ufficio.

#### Fornitura:

10 × cartucce a nastro 12 mm × 7 mm con poliestere.

### Descrizione tecnica

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Colore caratteri      | nero       |
| Contenuto per scatola | 10 pz,     |
| Lunghezza nastro      | 7 m        |
| Colore del nastro     | bianco     |
| Larghezza nastro      | 12 mm      |
| Materiale nastro      | Poliestere |

## Scheda tecnica

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Temperatura di esercizio | -18 - 90 °C        |
| Colore etichette         | bianco             |
| Tipo di prodotto         | Cartuccia a nastro |