

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250024 25/12
GTIN	4045197650146
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Set di molle	259044 2
Vite per leva	259018 2
Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	PCSNR/L 2525M12
Leva	259015 2
Sottoplacchetta	259031 2
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Leva Modello 2	259015 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2