

Garant

Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Set di molle	259044 7
Vite per leva	259018 13
Leva	259015 13
Misura inserto	19 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 3232P19
Inserto adatto	CN.. 1906..
Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Set spine elastiche	259047 5
Sottoplacchetta	259031 36
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 7	259044 7
Leva Modello 13	259015 13
Sottoplacchetta Modello 36	259031 36
Vite per leva Modello 13	259018 13