


**Garant****CNMG 120408, Tipo: HB7415****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250060 HB7415
GTIN	4045197660787
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120408 HB7415 Tipo: HB7415  
Rompitrucioli: TIS  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 70 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,1 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 70 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Impiego principale	S

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura