

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 50/12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Vite per leva	259018 2
Codice ISO portautensile	A50U PCLNR/L12
Leva	259015 2
Set di molle	259044 2
Sottoplacchetta	259031 2
Set spine elastiche	259047 2
Ø Preforatura minimo D_{min}	63 mm
Spostamento centrale L_3	35 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Lunghezza complessiva L	350 mm
Altezza di serraggio L_2	48 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500