




Inserto KOMET®, BK7935, Codice modello W83: 13-010



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236541 13-010
GTIN	4047109229501
Classe articolo	24Q

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.

Modello: ST900; Ti

Codice ISO Inserto: SOEX 050204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,12 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	13-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK7935

Modello	ST900; Ti
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	80 m/min	S
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		