

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Classe articolo	21T

Descrizione**Esecuzione:**

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A40T PCLNR/L12
Set di molle	259044 2
Set spine elastiche	259047 2
Misura inserto	12 mm
Vite per leva	259018 2
Sottoplacchetta	259031 2
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Leva	259015 2
Ø Preforatura minimo D _{min}	50 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L ₂	38,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	40 mm

Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Leva Modello 2	259015 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Sottopiacchetta Modello 2	259031 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500