

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 50/16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 6
Leva	259015 12
Misura inserto	16 mm
Vite per leva	259018 11
Sottoplacchetta	259031 35
Set spine elastiche	259047 4
Codice ISO portautensile	A50U PCLNR/L16
Spostamento centrale L ₃	35 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	63 mm
Inserto adatto	CN.. 1606..
Lunghezza complessiva L	350 mm
Altezza di serraggio L ₂	48 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Leva Modello 12	259015 12
Vite per leva Modello 11	259018 11
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500