


 KOMET

Inserto KOMET®, BK7935, Codice modello W83: 44-130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236576 44-130
GTIN	4047109229648
Classe articolo	24Q

Descrizione
Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.

Modello: Inox

Codice ISO Inserto: SOEX 120508

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,25 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	44-130
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 120508
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK7935
Modello	Inox

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		