

**Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W83: 13-130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236573 13-130
GTIN	4047109103405
Classe articolo	24Q

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

**Nota:**

**I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Modello: ST1400

Codice ISO Inserto: SOEX 050204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	13-130
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK8425

Modello	ST1400
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per foratura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		