

**Inserto KOMET®, BK8430, Codice modello W83: 13-210****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236537 13-210 |
| GTIN | 4047109206724 |
| Classe articolo | 24Q |

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.

Modello: ST1400

Codice ISO Inserto: SOEX 050204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,12 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------|
| Descrizione | 13-210 |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ² | 0,12 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto | SOEX 050204 |
| Serie | KUB Quatron® |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo | BK8430 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Modello | ST1400 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Insero per foratura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 300 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 250 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 200 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 160 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 160 m/min | M |
| a umido max. | idoneo | | |