

Garant
Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione corta, Modello: 16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239740 16
GTIN	4045197596222
Classe articolo	23A

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini **idraulici** oppure **ad altissima precisione** per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

Nota:

Rispettare le dimensioni dell'attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550 – 210582 e n. art. 212000.

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Per \varnothing foro passante: 17,21 - 21,2 mm

Per \varnothing foro cieco: 21,21 - 25,2 mm

Lunghezza complessiva L: 108 mm

Lunghezza utile L_1 : 65 mm

\varnothing Codolo D_5 h6: 20 mm

Coppia di serraggio consigliata: 15 Nm

Descrizione tecnica

Per \varnothing foro cieco	21,21 - 25,2 mm
\varnothing Codolo D_5 h6	20 mm
Per \varnothing foro passante	17,21 - 21,2 mm
Lunghezza utile L_1	65 mm
Coppia di serraggio consigliata	15 Nm
Lunghezza complessiva L	108 mm
Serie	TopCut

Passaggio interno per LR	sì
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari