

Garant
Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione corta, Modello: 20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239740 20
GTIN	4045197700315
Classe articolo	23A

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini **idraulici** oppure **ad altissima precisione** per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

Nota:

Rispettare le dimensioni dell'attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550 – 210582 e n. art. 212000.

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Per Ø foro passante: 21,21 - 26,2 mm

Per Ø foro cieco: 25,21 - 30,2 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Lunghezza utile L₁: 78 mm

Ø Codolo D_s h6: 25 mm

Coppia di serraggio consigliata: 20 Nm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	78 mm
Ø Codolo D _s h6	25 mm
Per Ø foro passante	21,21 - 26,2 mm
Per Ø foro cieco	25,21 - 30,2 mm
Coppia di serraggio consigliata	20 Nm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Serie	TopCut

Passaggio interno per LR	sì
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari